

## 阶梯夹爪 · 用于夹具螺杆 EH 1702.



### 产品描述

- 表面和侧面，与螺纹，用于安装的平行夹爪
- 夹紧面研磨
- 进一步的可替换式夹爪也可以安装 ( 品号 1701.250 - 1701.280 )
- 适合安装夹具螺栓
- 第一和第二夹紧操作，无需调整

适合安装的弹入系统 ( 品号 1701.190 - 1701.200 )


注意：

这些是刚性的夹爪它们只适合于矩形工件 ( 锯痕 ) - 并行小于或等于0.5mm (  $0 \leq 0.5$  ) 和圆柱形工件 - 圆度小于或等于0.5 (  $0 \leq 0.5$  ) 。


### 材质

- 钢，硬化

### 图面



图片 1




图片 2

### 订单信息

夹钳宽度 [mm]	尺寸									品号
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	c		
<b>夹爪, 固定 – 相片 1</b>										
125	124,4	74	92	43	34	39,5	20	24	3 kg	<a href="#">1702.400</a>
<b>Jaw, movable – 相片 2</b>										
125	124,4	74	70	40	47	39,5	20	24	1800 g	<a href="#">1702.500</a>

### 应用范例



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Clamping width s <sub>1</sub>	0 - 64	0 - 182	0 - 314
Clamping width s <sub>2</sub>	52 - 106	52 - 224	52 - 356
Clamping width s <sub>2</sub> round workpiece	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220
Clamping width s <sub>3</sub>	78 - 106	131 - 313	131 - 445
Clamping width s <sub>4</sub>	107 - 214	160 - 332	160 - 464

## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。