

## 五面加工夹爪 EH 1704.




### 产品描述

- 特别适合五面加工
- 更好的加工性
- 夹紧面研磨
- 附加平行用螺纹
- 精准度透过下拉
- 稳定性透过锁固

### 材质

- 钢，等离子体氮化

### 图面



### 订单信息

夹钳宽度 [mm]	尺寸 [mm]															品号	
	$b_1$	$b_2$	$b_3$	$b_4$	$b_5$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$a$	$c$		[kg]
<b>夹爪, 固定 – 相片 1</b>																	
125	116	92	60	30	108	103	13,5	31	16,5	97,5	48	76	56	69	24	6	1704.100
<b>Jaw, movable – 相片 2</b>																	
125	116	92	60	30	108	87	13,5	30	16,5	97,5	48	76	56	38	24	5	1704.200

## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。