

超硬入子 · 定位孔
EH 22620.



产品描述

基本的组件安装到夹持装置，夹爪，夹臂，爪夹给予系统等。
高下压力的零点传输，例如铸件或锻造件。

材质

入子

- 硬金属，有肋纹
- 硬金属，有尖点


本体

- 钢，热处理，磷酸盐处理

组装

通过一个定位孔装配，插入可通过螺钉的装置被紧固。


图面



订单信息

d ₁ n6	d ₂	尺寸 [mm]	d ₃ ~	t	定位孔 D ₁ H7 [mm]	[g]	品号
有肋纹 – 相片 1							
10	M5		7,7	2	10	7,2	22620.0208
14	M6		10,6	2	14	15,0	22620.0211
16	M6		11,9	3	16	19,0	22620.0213
20	M6		16,0	3	20	31,0	22620.0215
25	M6		21,0	3	25	52,0	22620.0217
有中心点 – 相片 2							
10	M5		6,3	–	10	7,5	22620.0228
14	M6		9,3	–	14	15,0	22620.0231
16	M6		10,0	–	16	20,0	22620.0233

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。