

螺杆适用于T螺帽 · 带内六角，类似于DIN6379，用于T型螺母  
EH 23040.



产品描述

螺栓在结合 T 形螺帽 DIN 508 (EH 23010./ 23020.)，夹具螺帽 DIN 6330 (EH 23070.) 以及平整华司 DIN 6340 (EH 23060.) 后，即成为完整的夹合螺栓。  
These studs are characterised by the rolled thread.

材质

- 热处理钢

组装

此柱另外有一个内六角。这保证了快速和简单的组装和拆卸。

更多信息


参考

有关起始扭力和稳定性请参考附件 - 技术数据 -


更多产品

- 用于 T 型槽的螺帽，DIN 508
- 螺杆适用于 T 螺帽，用于 T 型螺母的 DIN 6379
- 螺杆适用于 T 螺帽，用于长  $b_1$  的 T 型螺母的 DIN 6379
- 轴/平整圈，DIN 6340 热处理
- 固定螺帽，DIN 6330 (高 1.5d)

图面



订单信息

d	$l_1$	尺寸 $b_1$ [mm]	$b_2$	$l_2$	WS [mm]	 [g]	品号
<b>品质 10.9</b>							
M12	100	15	63	4	4	73	<a href="#">23040.0724</a>
M12	125	15	75	4	4	91	<a href="#">23040.0725</a>
M12	160	15	100	4	4	115	<a href="#">23040.0726</a>
<b>品质 12.9</b>							
M16	125	19	75	4	4	165	<a href="#">23040.0763</a>
M16	160	19	100	4	4	212	<a href="#">23040.0764</a>
M16	200	19	122	4	4	262	<a href="#">23040.0765</a>
M20	160	27	100	5	5	320	<a href="#">23040.0783</a>
M20	200	27	122	5	5	411	<a href="#">23040.0784</a>
M20	250	27	160	5	5	522	<a href="#">23040.0785</a>
M24	200	35	122	5	5	589	<a href="#">23040.0804</a>
M24	250	35	160	5	5	745	<a href="#">23040.0805</a>

应用范例





## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。