


## 下向夹具 · 没有夹持杆

EH 23210.



### 产品描述

藉由锁紧球端推力螺丝，可将工件同时压向止动元件及固定板。适当的横杆可提供高度的水平方向夹力。在使用T形螺帽 EH 23010./ EH 23020 (DIN 508) 时，这类元件亦可应用于其他的沟槽尺寸。

### 材质


- 钢，表面硬化，染黑，研磨

### 更多信息

#### 更多产品

- 用于T型槽的螺帽，DIN 508
- 用于T型槽的螺帽，延长的


### 图面



### 订单信息

| T槽尺寸<br>[mm]  | 尺寸             |                |    |                |                |                |                |                |   | 夹持水平面<br>max.<br>[kN] | 起动力矩<br>max.<br>[Nm] | [g]  | 品号         |
|---------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------------|----------------------|------|------------|
|               | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | b  | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | s |                       |                      |      |            |
| 含平面夹持颚 - 相片 1 |                |                |    |                |                |                |                |                |   |                       |                      |      |            |
| 10            | M 8            | 8,4            | 32 | 24             | 20             | 8              | 52             | 28             | 3 | 7,0                   | 3                    | 265  | 23210.0501 |
| 14            | M12            | 12,5           | 48 | 37             | 30             | 11             | 72             | 40             | 4 | 15,0                  | 9                    | 838  | 23210.0521 |
| 18            | M16            | 16,5           | 68 | 47             | 35             | 13             | 86             | 41             | 7 | 21,5                  | 20                   | 1760 | 23210.0541 |
| 含V形夹持颚 - 相片 2 |                |                |    |                |                |                |                |                |   |                       |                      |      |            |
| 10            | M 8            | 8,4            | 32 | 24             | 20             | 8              | 52             | 28             | 3 | 7,0                   | 3                    | 266  | 23210.0502 |
| 14            | M12            | 12,5           | 48 | 37             | 30             | 11             | 72             | 40             | 4 | 15,0                  | 9                    | 829  | 23210.0522 |
| 18            | M16            | 16,5           | 68 | 47             | 35             | 13             | 86             | 41             | 7 | 21,5                  | 20                   | 1730 | 23210.0542 |

## 应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

### 包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。