

双边缘夹
EH 23251.



产品描述

插入插座头螺钉可向外移动两个夹紧夹头和压止一个工件。

材质

- 本体
 - 铝
- 斜度
 - 表面硬化钢，染黑
- 螺丝
 - 钢

组装

可以安装在螺纹孔或与T形螺母水平或垂直的多个夹钳。

更多信息


配件

T型螺帽 EH 23010 必需另外购买。

更多产品

- 用于 T 型槽的螺帽，DIN 508


图面



订单信息

b ₁	b ₁ max. 散布	b ₂	尺寸				d	WS	夹持力量 max.	起动力矩 max.	📦	品号
			h ₁	h ₂	l	[mm]						
18,6	20,3	16,1	19,0	9,5	23,8	M 6	5	6,7	14,3	37	23251.0006	
24,8	26,9	20,8	25,9	12,7	31,7	M 8	6	8,9	14,5	87	23251.0008	
37,3	39,9	30,8	38,6	19,0	47,6	M12	10	15,6	38,4	280	23251.0012	
49,7	53,0	41,2	51,5	25,4	63,5	M16	14	26,7	74,6	700	23251.0016	

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。