

高度调整圆柱

EH 23310.



产品描述

高度调整缸可以用于增加下推夹具 (EH 23310) 的夹合高度。它也可被用于座销 (EH 22680.)，销 (EH 22690.) 和自校衬垫 (EH 22730. - EH 22741.) 的组合。

材质


- 钢，表面硬化，染黑，研磨

更多信息

更多产品

- 承座销，肋纹或尖头
- 承座销，销型
- 插销
- 承座销，可调整的
- 自行调整脚垫
- 自行调整脚垫，有硬金属球，肋纹
- 自行调整脚垫，自复位
- 自行调整脚垫，与硬金属球，肋和自我复位
- 自行调整脚垫，可调整的
- 自行调整脚垫，可调整的，可自行设定

图面



图片 1


图片 2


订单信息

d ₁ -0,1	l ₁	尺寸 [mm]	d ₂	l ₂	l ₃	WS [mm]	重量 [g]	品号
相片 1								
25	20±0,01	M 8	10	-	22	75	23310.0125	
25	40±0,01	M 8	20	-	22	150	23310.0126	
25	80±0,01	M 8	20	-	22	306	23310.0127	
32	35±0,01	M10	20	-	27	202	23310.0130	
32	70±0,01	M10	20	-	27	411	23310.0132	
32	140±0,01	M10	20	-	27	848	23310.0134	
40	35±0,01	M12	20	-	36	336	23310.0140	
40	70±0,01	M12	20	-	36	673	23310.0141	
40	140±0,01	M12	20	-	36	1366	23310.0142	
40	35±0,01	M16	20	-	36	331	23310.0145	
40	70±0,01	M16	20	-	36	663	23310.0146	
40	140±0,01	M16	20	-	36	1330	23310.0147	
60	35±0,01	M12	20	-	55	765	23310.0160	
60	70±0,01	M12	20	-	55	1533	23310.0161	
60	140±0,01	M12	20	-	55	3096	23310.0162	
60	35±0,01	M16	20	-	55	763	23310.0165	

d ₁ -0,1	l ₁	尺寸			WS	📦	品号
		d ₂	l ₂	l ₃			
		[mm]			[mm]	[g]	
60	70±0,01	M16	20	-	55	1522	23310.0166
60	140±0,01	M16	20	-	55	3056	23310.0167
60	50±0,01	M20	20	-	55	1087	23310.0170
60	100±0,01	M20	20	-	55	2130	23310.0171
60	200±0,01	M20	20	-	55	4335	23310.0172
70	50±0,01	M24	25	-	65	1361	23310.0241
70	100±0,01	M24	25	-	65	2721	23310.0242
相片 2							
90	200±0,02	M24	35	50	65	8860	23310.0243
90	300±0,02	M24	35	50	65	13820	23310.0244

应用范例





遵守

For detailed compliance information please select the desired article number.