

钩类型切换夹·垂直，带有水平基座

EH 23330.



产品描述

由于它们具有良好的运动功率和易于操作的特性，肘节夹具适用于广泛的用途。肘节式夹具由高质量的零件製成，可不保养连续使用。耐油且符合人体工程学的双部件手柄，其带有防滑柔软的表面。易于使用的大抓握面积。

材质

夹具

- 钢，镀锌，钝化

铆钉

- 不锈钢


把手

- 塑胶

计数器口

- 钢，镀锌，钝化

图面



订单信息

| 公称尺寸 | 尺寸 | | | | | | | | | | | | | | | | 夹持力 F ₁ [kN] | 温度 | | 重量 [g] | 品号 | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----|-----|------|------------|
| | d ₁ | d ₂ | d ₃ | b ₁ | b ₂ | h ₁ | h ₂ | h ₃ min | h ₃ max. | h ₄ min | h ₄ max. | h ₅ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | l ₄ | | l ₅ | l ₆ | | | min | max. | |
| | [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | [kN] | [°C] | | | [g] | | |
| 钢 | 3 | 4 | 5,2 | 5,2 | 38 | 19,5 – 23,5 | 47,0 | 99 | 24,0 | 49 | 5 | 30 | 11 | 91 | 158 | 6,4 | 5 | 26 | 13 | 1,6 | -10 | 80 | 150 | 23330.5003 |
| | 4 | 6 | 6,5 | 6,5 | 48 | 24,5 – 32,0 | 70,0 | 136 | 34,5 | 64 | 7 | 36 | 14 | 125 | 190 | 8,0 | 6 | 35 | 19 | 3,2 | -10 | 80 | 358 | 23330.5004 |
| | 5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 65 | 35,0 – 46,0 | 94,5 | 168 | 43,0 | 81 | 9 | 47 | 19 | 151 | 239 | 9,5 | 8 | 54 | 32 | 7,0 | -10 | 80 | 791 | 23330.5005 |

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。