

管状手柄 · 适用于前固定

EH 24321.



产品描述

使用管状把手，例如，机门上。
这些铝制管型取手的特点是人体工程学，坚固耐用的结构和现代设计。此版本配备了成角度的取手固定座（固定座）。

材质

把手

- 铝，阳极
- 铝、塑料涂层，与RAL 9005黑色相似，亚光结构

Handle shank

- 锌压铸，表面涂装，银色，类似 RAL 9006，雾面
- 锌合金压铸、塑料涂层、黑色，近似 RAL 9005亚光结构

盖子

- 塑胶，亮灰色

复盖

- 塑胶，亮灰色
- 塑胶，黑色

组装

可以使用圆柱螺钉从前侧（操作侧）将取手安装到组件上。该孔用塑料盖封闭。

更多信息

注意事项


特殊的样式欢迎洽询。

图面



订单信息

尺寸											[g]	品号		
d ₁	l ₁ ±0,25	a	b ₁	b ₂	b ₃	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃ min	l ₂				
[mm]														
银														
28	200	14	25	50	66	6,5	50	66	17	214	406	24321.0100		
28	250	14	25	50	66	6,5	50	66	17	264	437	24321.0105		
28	300	14	25	50	66	6,5	50	66	17	314	448	24321.0110		
28	350	14	25	50	66	6,5	50	66	17	364	493	24321.0115		
28	400	14	25	50	66	6,5	50	66	17	414	520	24321.0120		
28	500	14	25	50	66	6,5	50	66	17	514	556	24321.0125		
28	600	14	25	50	66	6,5	50	66	17	614	631	24321.0130		
黑色														
28	200	14	25	50	66	6,5	50	66	17	214	406	24321.0600		
28	250	14	25	50	66	6,5	50	66	17	264	437	24321.0605		
28	300	14	25	50	66	6,5	50	66	17	314	448	24321.0610		

d ₁	l ₁ ±0,25	a	b ₁	b ₂	尺寸							品号
					b ₃	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃ min	l ₂		
[mm]											[g]	
28	350	14	25	50	66	6,5	50	66	17	364	493	24321.0615
28	400	14	25	50	66	6,5	50	66	17	414	520	24321.0620
28	500	14	25	50	66	6,5	50	66	17	514	556	24321.0625
28	600	14	25	50	66	6,5	50	66	17	614	631	24321.0630

遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。