

T把手
EH 24512.




产品描述

材质

- 铝、塑料涂层，与RAL 9005黑色相似，亚光结构


图面



订单信息

d ₁ H7	d ₂	l ₁	尺寸		h ₁	h ₂	t		品号
			l ₂	[mm]					
[g]									
有 平滑盲孔 – 相片 1									
6	–	55	14	33	22	12	31	24512.0020	
8	–	67	16	37	25	16	46	24512.0030	
8	–	80	20	41	26	16	80	24512.0035	
有牙盲孔 – 相片 2									
–	M 6	55	14	33	22	12	34	24512.0120	
–	M 8	55	14	33	22	12	31	24512.0125	
–	M 8	67	16	37	25	16	48	24512.0130	
–	M 8	80	20	41	26	16	80	24512.0135	
–	M10	80	20	41	26	16	80	24512.0140	

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。