

星型把手 · DIN 6336 塑料
EH 24670.



产品描述

材质


衬套

- 黄铜
- 钢, 镀锌
- 不锈钢 A2

把手

- 热固性塑胶 (PF 31), 黑色 (接近色号 RAL 9005)

图面



订单信息

		尺寸						品号
d ₁	d ₄	d ₇	h ₃	h ₄	t ₃	max. [°C]	[g]	
		[mm]						
有牙 衬套, 型式 K, 黄铜								
20	M 4	10	7	13	6,5	110	3,4	24670.0220
有牙 衬套, 型式 K, 钢								
25	M 5	12	8	16	9,5	110	7,4	24670.0225
32	M 6	14	10	20	12,0	110	13,0	24670.0232
40	M 8	18	13	25	14,0	110	20,0	24670.0240
50	M10	22	17	32	18,0	110	40,0	24670.0250
63	M12	26	21	40	22,0	110	83,0	24670.0263
80	M16	35	25	50	30,0	110	161,0	24670.0280
有牙 衬套, 型式 K, 不锈钢								
25	M 5	12	8	16	9,5	110	7,4	24670.1225
32	M 6	14	10	20	12,0	110	13,0	24670.1232
40	M 8	18	13	25	14,0	110	20,0	24670.1240
50	M10	22	17	32	18,0	110	40,0	24670.1250
63	M12	26	21	40	22,0	110	83,0	24670.1263
80	M16	35	25	50	30,0	110	161,0	24670.1280

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。