

星形把手 · 不锈钢
EH 24690.



产品描述

材质

把手


- 不锈钢 1.4301, 喷砂处理

更多信息


注意事项

握柄: 薄铁片引伸 零件: 对焊


图面



订单信息

d ₁	d ₂	d ₃ H7	尺寸 d ₄ [mm]	h ₁ ~	h ₂ ~	t min	 [g]	品号
有平滑盲孔 - 相片 1								
40	-	8	14	25	12,5	15	37	24690.0240
50	-	10	18	32	17,5	18	68	24690.0250
60	-	12	20	40	21,0	22	110	24690.0260
有牙盲孔 - 相片 2								
40	M 8	-	14	25	12,5	15	37	24690.0440
50	M10	-	18	32	17,5	18	69	24690.0450
60	M12	-	20	40	21,0	22	112	24690.0460

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。