

定位柱 · 平滑，带有轴环以及滚珠，自动夹持 - INCH EH 2B080.



产品描述

适用于定位、供压或顶举。
藉由自我夹持，定位柱补偿定位孔高达 0.008" (英吋) 的公差。这将节省定位孔的加工成本。

材质

本体
• 热塑性 POM，黑色

珠子
• 不锈钢，硬化

弹簧
• 不锈钢

组装

本体的弹性设计使得手动固定或顶部固定成为可能。

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试，以得知其弹簧的范围和作用。


参考

索引阻力的计算，细节请参考本章节的起始。

更多产品

- 定位柱，平滑、轴环和球体、自行钳紧
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

图面



订单信息

d ₁ +0,004	d ₂	尺寸			行程 s [英吋]	弹簧荷重 ¹⁾		温度		定位孔 D ₁ +0,008 [英吋]	[oz]	品号
		d ₃	l ₁ ±0,01	l ₂		F ₁ ~ [lb]	F ₂ ~ [lb]	min	max.			
3/16	0,157	0,220	0,236	0,039	0,039	1,3	2,1	-22	122	3/16	0,012	2B080.0050
1/4	0,197	0,276	0,276	0,039	0,059	1,4	2,8	-22	122	1/4	0,024	2B080.0060
5/16	0,256	0,335	0,354	0,039	0,075	1,9	4,5	-22	122	5/16	0,051	2B080.0080
3/8	0,315	0,433	0,531	0,059	0,091	2,7	5,0	-22	122	3/8	0,103	2B080.0090
1/2	0,394	0,551	0,630	0,059	0,126	3,1	5,6	-22	122	1/2	0,208	2B080.0120

¹⁾ 统计平均值

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。