

SIMPLEX 的长柄大锤 · Rubber composition; with cast iron housing and Hickory handle

EH 3002.



产品描述

3002系列的SIMPLEX八角锤的每一侧都配有复合橡胶嵌件。

提供两种版本：这些版本之一的头部直径为D80mm，总重量为3,270g，总长度为80cm。较大的版本的头部直径为D100mm，总重量为5500g，总长度为100cm。

中硬橡胶插入件（3202系列）具有超低磨损，抗冲击缓冲和无味的特性，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。长纤维和超耐用的山胡桃木手柄按人体工程学进行了上光和整形。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

产品特点：

- SIMPLEX八角锤，两侧均带有复合橡胶嵌件（黑色，中硬，冲击缓冲，无味，低磨损）。
- 铸铁外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 长纤维和超耐用的山胡桃木手柄，按人体工程学进行上光和整形。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 提供D80mm（总重量3,270g）和D100mm（总重量5,500g）。

应用区域

园艺与景观美化，铺路的路边石镶嵌，石造工程 / 楼梯设置，栅栏建造，鹰架结构，帐篷结构，组合屋结构

材质

把手

- 胡桃木

入子

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	—	—	尺寸		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
			长 x 宽 x 高	[mm]					
80	175	800	800 x 175 x 80		3270	4030618300892	AAA938c002	21-04-09-20	3002.081
100	200	1000	1000 x 200 x 100		5500	4030618310273	AAA938c002	21-04-09-20	3002.100

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。