

## SIMPLEX 软面锤 · TPE-mid; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle EH 3003.



### 产品描述

这款SIMPLEX软面锤的把手比一般锤子的更短。完整的设计，可以防止手柄掉落到地上——比如在铺路工作时。

SIMPLEX 3003系列在两侧均配有TPE-mid插件。

灰色，中等硬度的插件（3203系列）可提供与复合橡胶制成的黑色插件（3202系列）相当的冲击力。所不同的是，它不会留下任何不希望有的黑色污迹。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

形状符合人体工学的高品质减震木质把手，把手长度比一般的更短，在握把部位还涂有双涂层，因此不易污染。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

产品特点:

- SIMPLEX D80mm 软面槌在两侧均带有TPE中槌（灰色，中等硬度，无磨损）。
- 更短的把手，并且不脱落。
- 铸铁外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双涂层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。

### 应用区域

用于精密材料，天然石材设置，园艺与景观美化，石墙建造，家具组装，地板贴砖，路面铺砌，石造工程 / 楼梯设置，窗户与门的结构，接合作业

### 材质

把手

- 木材

入子

- TPE 中，灰色
- 不毁损的
- 中硬

外壳

- 铸铁

### 订单信息

Ø	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	Handle version	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
80	325 x 175 x 80	extra short	2645	4030618312864	AAA905c002	21-04-09-16	3003.082

### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

#### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。