

## SIMPLEX 软面锤 · Plastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle

EH 3006.



### 产品描述

SIMPLEX 3006系列的两侧均配有塑料插件。  
红色插入物（3206系列）坚硬，还耐油和油脂。  
外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。  
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。  
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。  
此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌在两侧均带有塑料嵌件（抗红，硬，耐油和耐油脂）。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

### 应用区域

多用途的使用，組立、修理·保守作業，維護和維修工作，板金成形，組合屋結構，木工作業，鷹架結構，帳篷結構

### 材质

#### 把手

- 木材

#### 入子

- 塑膠，紅色
- 中高硬度錘擊
- 油和油脂抗性

#### 外壳

- 鑄鐵

### 订单信息

Ø			尺寸			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
			长 x 宽 x 高	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30		345	4030618300137	AAA905c002	21-04-09-16	3006.030
40	115	325	325 x 110 x 40		635	4030618300144	AAA905c002	21-04-09-16	3006.040
50	135	370	370 x 135 x 50		1120	4030618300151	AAA905c002	21-04-09-16	3006.050
60	150	405	405 x 145 x 60		1520	4030618300168	AAA905c002	21-04-09-16	3006.060

## 应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。