

## SIMPLEX 软面锤 · TPE-soft / plastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle EH 3016.



### 产品描述

SIMPLEX 3016系列可与TPE-soft /塑料的插入件组合一起使用。  
蓝色TPE-soft插件（3201系列）是SIMPLEX系列中最柔软的插件，可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。与传统的橡胶槌不同，它不会留下任何不希望有的黑色痕迹。  
红色的塑料插件（3206系列）坚硬，还耐油和油脂。  
外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。  
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。  
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。  
此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

#### 产品特点:

- SIMPLEX软面锤，具有TPE-soft（蓝色，柔软，无磨损）/塑料（红色，硬，耐油和油脂）的插入件组合。
- 铸钢外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

#### 应用区域

多用途的使用, 组装, 维修和保养作业, 板金成形

#### 材质

##### 把手

- 木材

##### 入子 1

- TPE 软, 蓝色
- 不毁损的
- 软的

##### 入子 2

- 塑胶, 红色
- 中高硬度锤击
- 油和油脂抗性
- 多功能的

##### 外壳

- 铸铁

### 订单信息

Ø	—↑↓	—↑↓	尺寸		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
			长 x 宽 x 高	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30		340	4030618305583	AAA905c002	21-04-09-16	3016.030
40	115	325	325 x 115 x 40		630	4030618304524	AAA905c002	21-04-09-16	3016.040
50	135	370	370 x 135 x 50		1060	4030618305590	AAA905c002	21-04-09-16	3016.050
60	150	405	405 x 150 x 60		1450	4030618305606	AAA905c002	21-04-09-16	3016.060

### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

#### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。