

SIMPLEX 的长柄大锤 · TPE-soft / superplastic; with cast iron housing and Hickory handle  
EH 3017.

## 产品描述

SIMPLEX 3017 系列具有 TPE-soft / 超塑性材料的入子组合。蓝色 TPE-soft 入子 (3201 系列) 是 SIMPLEX 系列中最柔软的入子，具有高减震性，因此适用于敏感的工作。与传统橡胶锤相比，它不会留下任何令人不快的黑色磨损痕迹。超塑性材料入子 (3207 系列) 使其具有比橡胶入子更高的冲击力。它是一种中等硬度的塑料入子，由挤压的极其均匀的材料制成。与注塑塑料入子相比，它具有更高的耐腐蚀性和耐磨性。铸铁外壳有一个集成的把手保护套，确保高抗断裂强度。形状符合人体工程学的高质量减震木质把手，在握把部位涂有双层漆，因此不易污染。基于巧妙的 SIMPLEX 原则，所有部件均可更换和改装。这不仅节省了资金，而且还保护了资源。这款大锤提供 D80mm 型号，总重量为 3130g，总长度为 80cm。

## 产品特点:

TPE-soft (蓝色, 柔软, 无磨损) / 超塑性材料 (白色, 中等硬度, 非常耐磨) 入子组合的 SIMPLEX - 软面锤。

- 外壳由可锻铸铁制成，带有集成的把手保护套，具有高抗断裂强度。
- 形状符合人体工程学的高质量减震木质把手；手柄部位涂有双层漆 (不易污染)。
- 所有部件都可更换/改装，因此非常经济并且节省资源。
- 提供 D80mm 型号 (总重量 3130g)。

## 应用区域

接合作业, 门结构, 家具组装, 在天然石头上工作

## 材质

## 把手

- 胡桃木

## 入子 1

- TPE 软, 蓝色
- 不毁损的
- 软的

## 入子 2

- 超级塑胶, 白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

## 外壳

- 铸铁

## 订单信息

| Ø  |     |     | 尺寸<br>长 x 宽 x 高<br>[mm] |      | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | 品号       |
|----|-----|-----|-------------------------|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| 80 | 175 | 800 | 800 x 175 x 80          | 3130 | 4030618312376 | AAA938c002        | 21-04-09-20 | 3017.081 |

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

## 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。