

## SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition, with "Stand-Up" / TPE-mid; with cast iron housing and high-quality wooden handle

### EH 3023.



#### 产品描述

SIMPLEX 3023系列可与TPE中/复合橡胶和“立式”衬套组合使用。

具有“站立式”（3202.2）的中硬橡胶插件是Halder最畅销产品的进一步发展。超低磨损，冲击缓冲且无异味，与传统的橡胶锤相比，它的使用寿命更长。其巧妙的外形使锤子可以牢固地站立在其头部上，并减少了弯腰的需要，从而可以更符合人体工程学和背部友善的方式进行工作。

灰色TPE-mid插入件（3203系列）可提供与黑色橡胶插入件相当的冲击力。所不同的是，它不会留下任何不希望有的黑色污迹。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸。版本还可以提供额外的短把手（3023.282）。

产品特点:

- Halder 最畅销产品的进一步发展：具有“立式”（3202.2）的橡胶嵌件可确保背部友好的工作并减少弯腰的需要。
- SIMPLEX软面槌，采用TPE-mid（灰色，中硬，无磨损）/复合橡胶和“立式”（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）的嵌件組合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸。
- D80mm 版本还可以提供额外的短把手（3023.282）。

#### 应用区域

园艺与景观美化, 路面铺砌, 石造工程 / 楼梯设置, 天然石材设置

这把锤子的特点是带有一个“站立”的特殊插入子，该入子已整合到外壳中。

#### 材质

##### 把手

- 木材

##### 入子 1

- TPE 中，灰色
- 不毁损的
- 中硬

##### 入子 2

- 合成橡胶，黑色，带有站立功能 "Stand Up"
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

##### 外壳

- 铸铁

#### 订单信息

Ø			尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
60	150	405	405 x 150 x 60	1570	4030618311096	AAA905c002	21-04-09-16	3023.260
80	175	490	490 x 175 x 80	2875	4030618312406	AAA905c002	21-04-09-16	3023.280

**遵守****符合 RoHS**

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

**不含 SVHC 物质**

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

**不含 65 号提案物质**

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**不含冲突矿物**

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。