

SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition, with "Stand-Up" / Superplastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle

EH 3027.



产品描述

SIMPLEX软面槌D60mm 和 D80mm 提供复合橡胶/超塑性插入件组合, 是许多应用必不可少的伴侣。Halder制造的这款畅销书现在已经得到了进一步的发展: 具有“竖立”(3202.2)形状的橡胶嵌件具有独特的造型, 使锤子可以牢固地站立在其头部上, 并减少了弯腰的需要, 从而可以更符合人体工程学和背部友善的方式进行工作。经过验证的橡胶混合物具有超低的耐磨性, 冲击缓冲性和无臭味, 比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。超塑性插入件(3207系列)比橡胶插入件具有更大的冲击力。它是一种中等硬度的塑料插件, 由挤压且极其均匀的材料制成。因此, 与注塑成型的塑料嵌件相比, 它具有更高的耐磨性和耐用性。外壳由铸铁制成, 带有集成的手柄保护套, 可提供较高的抗断裂性。高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型, 在握把区域具有双层清漆, 因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理, 所有组件都是可更换的, 可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本提供 D60mm 和 D80mm 的尺寸产品, 也可用作为大锤。D80mm 版本还可以提供额外的短把手(3027.282)。

产品特点:

- Halder 伍全最暢銷產品的進一步發展: 具有“立式”(3202.2)的橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
- SIMPLEX軟面槌通過複合橡膠插入件組合而成, 具有“立式”(黑色, 中硬, 衝擊緩衝, 無味, 低磨損)/超塑性(白色, 中硬, 非常耐用)。
- 高品質, 減震, 符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 所有零件都可以更換/翻新, 從而大大節省了成本和資源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸, 也可用作为大锤。
- D80mm 版本还可以提供额外的短把手(3027.282)。

应用区域

园艺与景观美化, 路面铺砌, 铺路的路边石镶嵌, 设置 L 型石, 鹰架结构, 帐篷结构, 木工作业, 栅栏建造

这把锤子的特点是带有一个“站立”的特殊插入子, 该入子已整合到外壳中。

材质

把手

- 木材

入子 1

- 合成橡胶, 黑色, 带有站立功能 "Stand Up"
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

入子 2

- 超级塑胶, 白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	—	—	尺寸		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
			长 x 宽 x 高	[mm]					
60	150	405	405 x 150 x 60		1540	4030618311119	AAA905c002	21-04-09-16	3027.260
80	175	490	490 x 175 x 80		2820	4030618312062	AAA905c002	21-04-09-16	3027.280

应用范例











遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。