

SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition / superplastic; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

EH 3027.



产品描述

这款SIMPLEX软面锤的把手比一般锤子的更短。完整的设计，可以防止手柄掉落到地上——比如在铺路工作时。

SIMPLEX 3027系列提供了复合橡胶/超塑材料的嵌件组合，是大量应用必不可少的伴侣，也是Halder最畅销的组合。

中硬橡胶插入件（3202系列）具有超低磨损，抗冲击缓冲和无味的特性，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

超塑性插入件（3207系列）比橡胶插入件具有更大的冲击力。它是一种中等硬度的塑料插件，由挤压且极其均匀的材料制成。因此，与注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

形状符合人体工学的高品质减震木质把手，把手长度比一般的更短，在握把部位还涂有双层漆，因此不易污染。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

产品特点:

- SIMPLEX D80mm 软面槌通过复合橡胶（黑色，中硬，冲击缓冲，无味，低磨损）/超塑性（白色，中硬，非常耐用）的插入件组合而成。
- 更短的把手，并且不脱落。
- 铸铁外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- Halder畅销商品。

应用区域

园艺与景观美化, 路面铺砌, 铺路的路边石镶嵌, 鹰架结构, 帐篷结构, 木工作业, 栅栏建造, 设置屋顶架

材质

把手

- 木材

入子 1

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

入子 2

- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	尺寸		长 x 宽 x 高 [mm]	Handle version	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
	—	—							
60	150	280	280 x 145 x 60	extra short	1456	4030618314080	AAA905c002	21-04-09-16	3027.062
80	175	325	325 x 175 x 80	extra short	2670	4030618312925	AAA905c002	21-04-09-16	3027.082

遵守**符合 RoHS**

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。