

SIMPLEX 软面锤 · TPE-mid / plastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle
EH 3036.

产品描述

SIMPLEX 3036系列可与TPE中/塑料的插入件组合一起使用。
灰色TPE-mid插入件（3203系列）可提供与黑色橡胶插入件相当的冲击力。所不同的是，它不会留下任何不希望有的黑色污迹。

红色的塑料插入件（3206系列）坚硬，还耐油和油脂。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌，带有TPE-mid（灰色，中硬，无磨损）/塑料（抗红，硬，耐油和油脂）的插入件组合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

应用区域

多用途的使用, 组装, 维修和保养作业, 板金成形

材质

把手

- 木材

入子 1

- TPE 中, 灰色
- 不毁损的
- 中硬

入子 2

- 塑胶, 红色
- 中高硬度锤击
- 油和油脂抗性
- 多功能的

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	— ↑	— ↑	尺寸		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
			长 x 宽 x 高	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30		336	4030618304562	AAA905c002	21-04-09-16	3036.030
40	115	325	325 x 115 x 40		616	4030618302360	AAA905c002	21-04-09-16	3036.040
50	135	370	370 x 135 x 50		1122	4030618304579	AAA905c002	21-04-09-16	3036.050
60	150	405	405 x 150 x 60		1487	4030618304586	AAA905c002	21-04-09-16	3036.060

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。