

## SIMPLEX 软面锤 · Plastic / superplastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle EH 3067.



### 产品描述

SIMPLEX 3067系列带有塑料/超塑材料的嵌件组合。  
红色的塑料插件（3206系列）坚硬，还耐油和油脂。超塑性嵌件（3207系列）由挤压且极其均质的材料组成，是一种中等硬度的塑料嵌件，具有更高的耐磨性和耐用性。  
外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。  
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。  
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。  
此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

#### 产品特点:

- SIMPLEX软面槌具有塑料（红色，坚硬，耐油和油脂性）/超塑性（白色，中硬，非常耐用）的嵌件组合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

### 应用区域

多用途的使用，組立、修理·保守作業，維護和維修工作，板金成形，組合屋結構，木工作業，鷹架結構，帳篷結構

### 材质

#### 把手

- 木材

#### 入子 1

- 塑胶，红色
- 中高硬度锤击
- 油和油脂抗性
- 多功能的

#### 入子 2

- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

#### 外壳

- 铸铁

### 订单信息

Ø			尺寸			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
			长 x 宽 x 高	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30		333	4030618302469	AAA905c002	21-04-09-16	3067.030
40	115	325	325 x 115 x 40		613	4030618302476	AAA905c002	21-04-09-16	3067.040
50	135	370	370 x 135 x 50		1115	4030618302483	AAA905c002	21-04-09-16	3067.050
60	150	405	405 x 150 x 60		1472	4030618302490	AAA905c002	21-04-09-16	3067.060

### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

#### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。