

SIMPLEX 的长柄大槌 · Nylon / soft metal; with cast iron housing and Hickory handle

EH 3089.



产品描述

3089系列的SIMPLEX八角锤配有尼龙/软金属嵌件组合。白色尼龙衬套（3208系列）具有出色的抗冲击性能，并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且极其均匀的材料组成。因此，与注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下温度下也不会崩刃。此外，它还耐油脂。银色软金属插入件（3209系列）由铝制成，坚硬，耐热，可替代经典的铅锤。外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。长纤维和超耐用的山胡桃木手柄按人体工程学进行了上光和整形。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。这款八角锤的总重量和总长度分别为3,660g和800mm，提供D80mm尺寸。

产品特点:

- SIMPLEX八角锤與尼龍（白色，堅硬，非常耐磨，即使在零下溫度下也不會崩裂，耐油和油脂）/軟金屬（銀色，堅硬，耐熱）的插入件組合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄，按人體工程學進行上光和整形。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D80mm（總重量3,660g）。

应用区域

工件的调整, 锋利边缘的工件组装, 整平作业, 模具结构, 工廠建設 组装, 维修和保养作业

材质

把手

- 胡桃木

入子 1

- 尼龙, 白色
- 中高硬度锤击
- 很耐用
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 油和油脂抗性

入子 2

- 软金属, 银色
- 中高硬度锤击
- 耐热
- 高度冲击

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø			尺寸 [mm]	长 x 宽 x 高	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
80	175	800		800 x 175 x 80	3660	4030618306443	AAA938c002	21-04-09-20	3089.081

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。