

SIMPLEX 软面锤 · TPE-soft / rubber composition; with aluminium housing and high-quality wooden handle EH 3112.



产品描述

SIMPLEX 3112系列可与流行的TPE软/复合橡胶嵌件组合一起使用。蓝色TPE-soft插件（3201系列）是SIMPLEX系列中最柔软的插件，可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。与传统的橡胶槌不同，它不会留下任何不希望看到的黑色痕迹。中硬橡胶插入件（3202系列）具有超低磨损，抗冲击缓冲和无味的特性，比传统的橡胶槌具有更长的使用寿命。带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳，使用户可以轻松施加和控制适当的冲击力。这使得处理容易破裂的材料变得容易。高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌球，具有TPE-soft（蓝色，柔软，无磨损）/复合橡胶（黑色，中硬，冲击缓冲，无味，低磨损）的嵌件组合。
- 带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳使用户可以轻松施加和控制适当的冲击力（对易碎材料的理想工作）。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 尺寸从D30mm到D60mm。

应用区域

对于非常精密的材料，园艺与景观美化，地板贴砖，天然石材设置，家具组装，石墙建造，窗户与门的结构，接合作业

材质

把手

- 木材

入子 1

- TPE 软，蓝色
- 不毁损的
- 软的

入子 2

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

外壳

- 铝

订单信息

Ø			尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
30	90	295	295 x 90 x 30	208	4030618305194	AAA905c002	21-04-09-16	3112.030
40	115	325	325 x 115 x 40	382	4030618305200	AAA905c002	21-04-09-16	3112.040
50	135	370	370 x 135 x 50	675	4030618305217	AAA905c002	21-04-09-16	3112.050
60	150	405	405 x 150 x 60	885	4030618305224	AAA905c002	21-04-09-16	3112.060

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。