

## SIMPLEX 槌子入子 · 合成橡胶，黑色

EH 3202.



## 产品描述

SIMPLEX复合橡胶嵌件（3202系列），其硬度约为 95 Shore A是中等硬度的刀片。这种黑色内衬具有超低的耐磨性，冲击缓冲性和无臭味，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。该畅销产品的尺寸从D30mm到D100mm不等，尺寸为D60mm 和 D80mm，带有“站立式”（3202.2）。

产品特点:

- SIMPLEX复合橡胶插件
- 黑色的
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 超低磨损
- 尺寸範圍從D30mm到D100mm，尺寸为D60mm 和 D80mm，带有“站立”。
- Halder暢銷品

## 应用区域

园艺与景观美化, 路面铺砌, 铺路的路边石镶嵌, 石造工程 / 楼梯设置, 栅栏建造, 鹰架结构, 帐篷结构, 组合屋结构, 木工作业, 維護和維修工作

## 材质

入子

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

## 订单信息

Ø	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
30	37 x 32 x 33	30	4030618300960	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3202.030</a>
40	45 x 40 x 40	65	4030618300977	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3202.040</a>
50	55 x 55 x 55	125	4030618300984	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3202.050</a>
60	65 x 66 x 66	205	4030618300991	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3202.060</a>
80	89 x 91 x 71	430	4030618301004	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3202.080</a>
100	70 x 100 x 100	600	4030618310266	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3202.100</a>

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

## 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含冲突矿物

本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。