

## SECURAL 槌子 · 由一块钢所制作而成的防破坏头和手柄，矩形嵌件

EH 3380.



## 产品描述

SECURAL短槌由于其矩形插入物而成为拐角和边缘的真正专家。中型硬质刀片由聚氨酯制成，可以更换。完美平衡，锤头质量与冲击质量的比率与冲击表面的缓冲特性相结合，可确保最大程度的回弹阻尼。这使用户可以在施加较小的冲击力的同时降低接头的应变。外壳沿纵向焊接，可在锤头和手柄之间提供完美的防断裂连接。

该产品有两种尺寸：680克和1,000克，冲击表面尺寸分别为30 x 40mm和35 x 45mm。

## 产品特点：

- 可更换的矩形和中等硬度的聚氨酯硬质刀片。
- 允许进行减震和完全非回弹的工作。
- 重量轻时具有极高的冲击力。
- 锤头和手柄之间的防断裂连接非常完美，这要归功于外壳的纵向焊接。
- 提供两种尺寸：680g和1,000g，冲击表面尺寸分别为30 x 40mm和35 x 45mm。

## 应用区域

嵌装木层板地板，窗户与门的结构，石墙建造，家具组装，接合作业，钣金成形，轻量 / 精密工件的定位和调整，维修，榫接工作

## 材质

## 版本

- 坚固的钣金外壳附人体工学形橡胶把手

## 入子

- 优力胶，黄色，四方形
- 中硬
- 噪声抑制
- 冲击缓冲
- 耐磨

## 订单信息

长 x 宽	尺寸 [mm]	长 x 宽 x 高	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
30 x 40	117	300	680	4030618301844	AAA905c002	21-04-09-16	3380.040
35 x 45	140	310	1000	4030618310846	AAA905c002	21-04-09-16	3380.045

应用范例



























## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。