

## SUPERCRAFT inserts, rounded for SUPERCRAFT soft-face mallets

EH 3508.



## 产品描述

这些用于 SUPERCRAFT 软面锤 (3508.2 系列) 的尼龙入子与标准系列不同，其敲击面为圆形。由于没有边缘，可以防止而对材料造成的损坏或印痕。这些白色聚酰胺入子具有出色的冲击性能，保证了最大强度和最高耐用性。它们由挤压的极其均匀的材料制成，非常坚硬，硬度约为 73 Shore D。因此，与注塑塑料入子相比，它具有更高的耐腐蚀性和耐磨性，即使在零度以下也不会开裂。它们能承受无反弹力软面锤的高冲击力。此外，它们还有抗油脂及油腐蚀的特性，也可用于 Halder 冲头和 Drop 槌子。

这种特殊形状提供 D25mm、D30mm 和 D40mm 三种尺寸。

## 产品特点:


- SUPERCRAFT - 尼龙冲击入子 (聚酰胺)。
- 特殊形状，圆形敲击面。
- 避免损坏和印痕。
- 白色，坚硬。
- 非常耐磨。
- 即使在零度以下也不会破裂。
- 耐油和耐油脂。
- 有 D25mm、D30mm 和 D40mm 版本。

## 材质

## 入子

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于 0)
- 噪声抑制
- 非常大的冲击

## 订单信息

Ø	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
25	26,5 x 26,5 x 25,0	10	4030618312499	AAA905c002	21-04-91-06	3508.225
30	31,5 x 31,5 x 27,5	17	4030618312505	AAA905c002	21-04-91-06	3508.230
40	41,5 x 41,5 x 32,0	32	4030618312512	AAA905c002	21-04-91-06	3508.240

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

## 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。