

SUPERCRAFT inserts for SUPERCRAFT sledge hammers

EH 3508.



产品描述

适用于（3508系列）的尼龙插入件，其硬度大约为10。73 Shore D非常辛苦。这款白色聚酰胺嵌件具有出色的冲击质量，并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它们由挤压成型且极其均匀的材料组成。因此，与注塑成型的塑料插件相比，它们具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下温度下也不会崩刃。它们经受住了非回弹式软木槌产生的高冲击力。此外，它们还具有耐油和油脂的特性，还可以用于SUPERCRAFT八角锤，SUPERCRAFT软面槌，冲头和滴锤。

这些刀片的尺寸范围从D10mm到D100mm。

产品特点:


- SUPERCRAFT尼龙插入物（聚酰胺）。
- 白色的。
- 硬的。
- 非常耐磨。
- 即使在零下温度下也不会碎裂。
- 耐油脂。
- 尺寸从D10mm到D100mm。

材质

入子

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑（即使温度低于0）
- 噪声抑制
- 非常大的冲击

订单信息

∅	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
80	81 x 81 x 37	195	4030618301967	AAA905c002	21-04-09-16	3508.080
100	100 x 100 x 42	345	4030618301974	AAA938c002	21-04-91-06	3508.100