

MAXXCRAFT Locksmiths' 槌子 · 根据DIN 1041

EH 3666.



产品描述

握柄部分橡胶涂层保护套，反弹

应用区域

普遍适用于工业和贸易，即迄今为止使用常规DIN锁匠的锤子的任何地方。

材质

槌头

- 高质量特殊钢，锻造

把手

- 胡桃木

订单信息

叙述			尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
MAXXCRAFT 300	105	300	300 x 105 x 23,0	300	4030618303053	AAA904c002	21-04-09-15	3666.003
MAXXCRAFT 500	116	320	321 x 116 x 28,5	500	4030618303060	AAA904c002	21-04-09-15	3666.005
MAXXCRAFT 800	131	350	350 x 131 x 33,0	800	4030618303077	AAA904c002	21-04-09-15	3666.008
MAXXCRAFT 1000	135	360	360 x 135 x 37,5	1000	4030618303084	AAA904c002	21-04-09-15	3666.010

应用范例







遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。