

## 磁性支架 EH 3688.



### 产品描述

Halder的磁性支架被用作吹气枪，电缆，管子，衣服，障碍带等的多功能通用安装座。无需拧紧固定器就可以轻松地固定/悬挂物品。

坚固的支架由塑料制成，由于锅形磁铁（D65mm）中装有6个钕磁铁，因此具有巨大的保持力。橡胶包裹的接触表面具有耐油性，可防止刮擦保持表面。这种特殊的形状提供了双重用途区域（例如用于压缩空气枪和软管的区域），并防止了附着/悬挂的物品意外滑落/滑落。这样可以保证工作场所的安全并消除绊倒的危险。

磁性支架单独包装在一个纸板箱中，该纸板箱还可用作保护性产品包装，提供安全信息和使用说明。该产品有蓝色和黑色可供选择。

#### 产品特点:

- 多功能安装，无需将固定器拧紧到位。
- 坚固的塑料设计
- 六个钕磁铁产生巨大的夹持力 (D65mm)。
- 橡胶包裹的接触表面具有耐油性，可防止刮擦保持表面。
- 特殊形状可用于两用区域。
- 带有安全信息和使用说明的有吸引力的销售包装。
- 有蓝色和黑色可供选择。

### 应用区域

可以轻松固定/挂上吹风机、电缆、衣服、隔离带和其它工具！

### 材质

#### 磁铁

- 永久磁铁

#### 本体

- 塑胶

### 更多信息

#### 注意事项

私人标签版本可根据要求提供单独的前表面（贴纸）。  
包装单位10件（订货数量）

### 订单信息

d	尺寸 l [mm]	颜色	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
75	100	蓝色	250	4030618309895	EAB489h002	21-02-08-13	3688.002
75	100	黑色	250	4030618309901	EAB489h002	21-02-08-13	3688.003

应用范例











## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。