

SIMPLEX加强铸钢外壳

EH 3711.



产品描述

由于其增大的壁厚和支柱，加固的SIMPLEX铸钢外壳（3711系列）提供了所需的出色稳定性，尤其是在用SIMPLEX铜插件完成的工作中。重量的增加确保更大的冲击力。它带有一个集成的手柄保护套，可以在发生误击时保护手柄。外壳坚固且具有减震效果，非常耐用，并具有出色的抗断裂性-尤其要归功于其耐磨的粉末涂层。黑色外壳适用于SIMPLEX软面槌，尺寸从D30mm到D80mm不等。只能在增强的铸钢外壳中安装玻璃纤维手柄！

产品特点:

- 加强型SIMPLEX铸钢外壳（黑色）
- 壁厚和支柱
- 稳定性好
- 也适合与SIMPLEX铜插件一起使用
- 带有集成的手柄保护套
- 优异的抗断裂性
- 无碎屑
- 减震
- 带有耐磨粉末涂层
- 非常耐用
- 适用于D30mm至D80mm的SIMPLEX软面槌
- 只能在增强的铸钢外壳中安装玻璃纤维手柄！

材质

外壳

- 强化铸铁，黑色

组装

只有玻璃纤维把手能安装在强化铸铁外壳。

更多信息

注意事项

包含螺丝，螺帽和弹簧华司。

订单信息

Ø	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
30	60 x 32 x 52	265	4030618301400	EAB585c005	21-04-92-30	3711.030
40	75 x 45 x 63	530	4030618301417	EAB585c005	21-04-92-30	3711.040
50	95 x 54 x 75	785	4030618301424	EAB585c005	21-04-92-30	3711.050
60	107 x 63 x 74	1025	4030618301431	EAB585c005	21-04-92-30	3711.060
80	145 x 85 x 80	2160	4030618301448	EAB585c005	21-04-92-30	3711.080

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。