

SIMPLEX 软面锤 · TPE-soft / copper; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle EH 3714.



产品描述

SIMPLEX系列3714可與TPE軟質/銅質嵌件組合一起使用。藍色TPE-soft插件（3201系列）是SIMPLEX系列中最柔軟的插件，可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠槌不同，它不會留下任何不希望的黑色痕跡。代表了SIMPLEX選擇中最堅硬的嵌件，銅嵌件（3804系列）產生了極高的衝擊力，但與鋼錘相比，它的柔韌度更高。它是常規銅錘的替代品。黑色的增強型鑄鋼外殼由於壁厚和支柱的增加而提供了更高的穩定性。重量的增加確保更大的衝擊力。玻璃纖維手柄極其堅固耐用，具有出色的抗斷裂性。它的形狀符合人體工程學，並包括防滑手柄。它具有光滑的表面，並且是無機的（對濕氣不敏感）。按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。此版本的尺寸為D30mm和D40mm。

產品特點:

- SIMPLEX軟面槌，具有TPE-soft（藍色，柔軟，無磨損）/銅（硬）的插入組合
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm和D40mm。

应用区域

工廠建設, 板金成形, 汽车和卡车行业的组装与维修

材质

把手

- 玻璃纤维套上橡胶把手

入子 1

- TPE 软, 蓝色
- 不毁損的
- 软的

入子 2

- 塑胶套铜 铜锤面塑料底座
- 中高硬度锤击

外壳

- 强化铸铁, 黑色

订单信息

Ø	—	—	尺寸		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
			长 x 宽 x 高	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		568	4030618305781	AAA905c002	21-04-09-16	3714.030
40	115	325	325 x 115 x 40		1132	4030618305798	AAA905c002	21-04-09-16	3714.040

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。