

SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition / plastic; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle EH 3726.



产品描述

SIMPLEX 3726系列随附复合橡胶/塑料的嵌件组合。
中硬橡胶插入件（3202系列）具有超低磨损，抗冲击缓冲和无味的特性，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

红色塑料插件（3206系列）坚硬，还耐油脂。这种刀片组合涵盖了广泛的应用范围。

黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。

玻璃纤维手柄极其坚固耐用，具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学，并包括防滑手柄。它具有光滑的表面，并且是无机的（对湿气不敏感）。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

产品特点：

- SIMPLEX软面锤通过复合橡胶（黑色，中硬，冲击缓冲，无味，低磨损）/塑料（红色，坚硬，耐油和耐油脂）的嵌件组合制成。
- 坚固的增强型铸钢外壳通过增加重量增加了冲击力。
- 异常坚固耐用的玻璃纤维手柄，带有防滑手柄，无机（对湿气不敏感）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

应用区域

多用途的使用，组立、修理·保守作业，维护和维修工作，钣金成形，组合屋结构，木工作业，鹰架结构，帐篷结构

材质

把手

- 玻璃纤维套上橡胶把手

入子 1

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

入子 2

- 塑胶，红色
- 中高硬度锤击
- 油和油脂抗性
- 多功能的

外壳

- 强化铸铁，黑色

订单信息

Ø			尺寸			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
			长 x 宽 x 高	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		455	4030618306016	AAA905c002	21-04-09-16	3726.030
40	115	325	325 x 115 x 40		885	4030618306023	AAA905c002	21-04-09-16	3726.040
50	135	335	335 x 135 x 50		1240	4030618306030	AAA905c002	21-04-09-16	3726.050
60	150	410	410 x 150 x 60		1815	4030618304906	AAA905c002	21-04-09-16	3726.060

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。