

SIMPLEX 软面锤 · TPE-mid / copper; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle EH 3734.



产品描述

SIMPLEX 3734系列可与TPE中/铜插入件组合使用。灰色TPE-mid插入件（3203系列）可提供与黑色橡胶插入件相当的冲击力。所不同的是，它不会留下任何不希望有的黑色污迹。

代表了SIMPLEX选择中最坚硬的嵌件，铜嵌件（3804系列）产生了极高的冲击力，但与钢锤相比，它的柔和度更高。它是常规铜锤的替代品。

黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。

玻璃纤维手柄极其坚固耐用，具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学，并包括防滑手柄。它具有光滑的表面，并且是无机的（对湿气不敏感）。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸为D30mm和D40mm。

产品特点:

- SIMPLEX软面锤具有TPE-mid（灰色，中等硬度，无磨损）/铜（硬）的插入物组合。
- 坚固的增强型铸钢外壳通过增加重量增加了冲击力。
- 异常坚固耐用的玻璃纤维手柄，带有防滑手柄，无机（对湿气不敏感）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 提供D30mm和D40mm。

应用区域

工厂建设, 钣金成形, 汽车和卡车行业的组装与维修

材质

把手

- 玻璃纤维套上橡胶把手

入子 1

- TPE 中，灰色
- 不毁损的
- 中硬

入子 2

- 塑胶套铜 铜锤面塑料底座
- 中高硬度锤击

外壳

- 强化铸铁，黑色

订单信息

Ø	— ↑	— ↑	尺寸		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
			长 x 宽 x 高	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		573	4030618306092	AAA905c002	21-04-09-16	3734.030
40	115	325	325 x 115 x 40		1130	4030618306108	AAA905c002	21-04-09-16	3734.040

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。