

SIMPLEX 软面锤 · Copper / soft metal; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle EH 3749.



产品描述

SIMPLEX 3749系列包括铜/软金属的嵌件组合。代表了SIMPLEX选择中最坚硬的嵌件，铜嵌件（3804系列）产生了极高的冲击力，但与钢锤相比，它的柔和度更高。它是常规铜锤的替代品。银色软金属插入件（3209系列）由铝制成，比铜插入件稍软，具有耐热性，可替代经典的铅锤。黑色的增强铸铁外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。玻璃纤维手柄极其坚固耐用，具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学，并包括防滑手柄。它具有光滑的表面，并且是无机的（对湿气不敏感）。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸为D30mm和D40mm。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌，鑲有銅（硬）/軟金屬（銀，硬，耐熱）的組合。
- 堅固的增強鑄鐵外殼通過增加重量來增加衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm和D40mm。
- 僅在一種產品中替代經典的銅錘和鉛錘。

应用区域

整平作业, 工廠建設, 板金成形, 汽车和卡车行业的组装与维修

材质

把手

- 玻璃纤维套上橡胶把手

入子 1

- 塑胶套铜 铜锤面塑料底座
- 中高硬度锤击

入子 2

- 软金属，银色
- 中高硬度锤击
- 耐热

外壳

- 强化铸铁，黑色

订单信息

Ø	—	—	尺寸		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
			长 x 宽 x 高	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		590	4030618303251	AAA905c002	21-04-09-16	3749.030
40	115	325	325 x 115 x 40		1195	4030618302834	AAA905c002	21-04-09-16	3749.040

应用范例







遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。