

SIMPLEX玻璃纤维手柄 · 带有橡胶把手，用于 SIMPLEX 有强化铸造钢外壳的软面槌  
EH 3844.

## 产品描述

3844系列的SIMPLEX玻璃纤维手柄与SIMPLEX软面槌相同，其黑色强化铸钢外壳尺寸从D30mm到D80mm不等。这些坚固耐用的手柄极其防摔。它们具有减震功能，符合人体工程学造型，并带有防滑手柄。它们还具有光滑的表面，并且是无机的（对湿气不敏感）。也可作为长度为70cm的大铁锤手柄使用（用于D80mm的外壳）。

产品特点:

- SIMPLEX玻璃纤维手柄，用于SIMPLEX软面槌，带有铸钢外壳，尺寸从D30mm到D80mm
- 额外稳定耐用
- 极度防摔
- 减震
- 符合人体工程学，防滑手柄
- 光滑的表面
- 无机（对湿气不敏感）
- 也可作为70厘米大锤手柄使用

## 材质

## 把手

- 玻璃纤维套上橡胶把手

## 组装

玻璃纤维手柄必须使用黑色加强型铸铁锤头夹紧套！

## 更多信息

## 更多产品

- SIMPLEX加强铸钢外壳

## 订单信息

Ø	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
30	260	130	4030618301523	EAC428c022	21-04-91-06	3844.030
40/50	267	220	4030618301530	EAC428c022	21-04-91-06	3844.040
60	340	400	4030618301547	EAC428c022	21-04-91-06	3844.060
80	400	435	4030618301554	EAC428c022	21-04-91-06	3844.080
80	700	790	4030618301561	EAC428c022	21-04-91-06	3844.081

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

## 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。