

BASEPLEX 木槌 · Nylon / cellulose acetate with zinc die cast housing and wooden handle EH 3968.



产品描述

在产品线中代表价格输入模型时，BASEPLEX无疑符合Halder的高质量标准。BASEPLEX 3968系列包含醋酸纤维素/尼龙的插入物组合。红色的醋酸纤维素插入物既硬又耐油和油脂。白色尼龙衬套甚至比红色尼龙衬套稍硬，而且耐磨。主体由优质压铸锌制成，配有防撞保护器和用于刀片的技术先进的刀柄。木柄符合人体工程学，并经过上光处理。插入件和手柄是可更换的。此版本的尺寸从D25mm到D50mm不等。

- BASEPLEX槌具有醋酸纖維素（紅色，堅硬，耐油和油脂性）/尼龍（白色，耐磨性）的插入物組合。
- 具有常規Halder質量的產品線價格輸入模型。
- 主體由優質壓鑄鋅製成，配有防撞保護器和用於刀片的技术先進的刀柄。
- 符合人體工程學的光亮木手柄。
- 插入件和手柄是可更換的。
- 提供D25mm至D50mm的尺寸

应用区域

适用于低难度至中等难度作业, 安装作业

材质

把手

- 木材

入子 1

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑（即使温度低于0）
- 油和油脂抗性

入子 2

- 醋酸纤维素，红色
- 中高硬度锤击
- 油和油脂抗性

外壳

- 锌压铸

订单信息

Ø			尺寸			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
			长 x 宽 x 高	[mm]					
25	86	270	270 x 86 x 25		215	4030618304142	AAA905c002	21-04-09-16	3968.025
30	95	280	280 x 95 x 30		360	4030618304159	AAA905c002	21-04-09-16	3968.030
40	107	325	330 x 103 x 40		510	4030618304166	AAA905c002	21-04-09-16	3968.040
50	115	340	340 x 117 x 50		940	4030618304173	AAA905c002	21-04-09-16	3968.050

应用范例









遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。