


吊带 · 根据DAN80
EH 4218.

产品描述

它们被用作球锁销的失效保护。
保持电缆的特点是其轻质和弹性结构。

In addition to the standard versions, we also manufacture all other versions (various lengths) and designs (type [Fig.] 1 - 3) in compliance with the standard. All key ring variants (brass, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) are optionally available. Short delivery times are possible.

材质

绳

- 尼龙，白色（根据MIL-C-5040 Typ III）

钥匙圈

- Stainless steel (according to DAN191C20)

电缆接线片

- 铜，镀锌

隔离

- 尼龙（聚酰胺），黄色

更多信息


注意事项

其它资料欢迎洽询。
特殊的样式欢迎洽询。

更多产品

- 保持缆
- 吊带，根据NSA5732

图面



图片 1




图片 2



图片 3

订单信息

尺寸 L +5 -3 [mm]	 [g]	品号
with cable lug and key ring, on both ends – 相片 1		
200	5,0	4218.A20
with cable lug / with cable lug and key ring – 相片 2		
200	5,0	4218.B20
with cable lug on both ends – 相片 3		
430	5,6	4218.C43

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。