


## Úhelníky s T-drážkou

1012.200




### Popis produktu

#### Materiál

- Ocel, tvrzená, broušená


### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Systém	Rozměry												Počet n	[g]	Obj. č.
	$b_1$	$h_1$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$b_2$	$b_3$ [mm]	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$h_5$	d			
V40	25	105	63	29	26	10	18	6,5	14,5	45	22	8,25	2	356	1012.200

### Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.