

Upínací lišty

1013.700



Popis produktu

Materiál

- Ocel, tvrzená, broušená


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Systém	Rozměry									Počet n	Pro šrouby [mm]	y [mm]	g	Obj. č.
	l ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁ [mm]	h ₂	h ₃	l ₂	l ₃					
V40	120	24	10,3	18	30	6,5	14,5	20	40	2	M8	8	443	1013.700

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.