

Výztužné úhelníky

1020.300



Popis produktu

Materiál

- Šedá litina GG, fosfátovaná, broušená

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Systém	Rozměry							Pro šrouby	y	🔩 [g]	Obj. č.
	b	l ₁	l ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄				
V40	24,5	42	20	52	10,5	20	40	M8	8	167	1020.300

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.