

Držáky

1040.300




Popis produktu

Materiál

- Ocel, tvrzená, broušená

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

System	d ₁	Rozměry d ₂ [mm]	l	SW [mm]	 [g]	Obj. č.
V40	6	15	14	13	18	1040.300

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.