

Základové desky

1100.300



Popis produktu

Materiál

- Ocel, tvrzená, broušená


Další informace

Poznámky


Nestandardní provedení dle poptávky.

Výkres s rozměry


1100.300



1100.400




1100.500




Rozteč drážek 70 ± 0,01.

Informace pro objednání

Systém	Rozměry				y [mm]	Počet T-drážek	 [kg]	Obj. č.
	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂				
V70	230	70	420	105	12	3 x 6	40	1100.300

Příklad použití







Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.