

## Základové desky · pro paletu DIN 55201

1100.800



### Popis produktu

#### Materiál


- Ocel, tvrzená, broušená

#### Další informace

#### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

### Výkres s rozměry




\* Tyto tolerance platí pouze u volitelného vnějšího dorazu.  
Rozteč drážek  $70 \pm 0,01$ .


### Informace pro objednání


Systém	Rozměry							Pro šrouby	y	Počet T-drážek	[kg]	Obj. č.
	$a_1 \times a_2$	c	d	$l_1$ $\pm 0,013$	$l_2$	$l_3$	$l_4$					
V70	500 x 500	60	20	200	40	200	200	M12	12	7 x 7	84	1100.800


Příklad použití











## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.