

Upínací úhelníky • modulární

1104.700



Popis produktu

Modulární upínací úhelník je jednotka skládající se z nosné desky a dvou základových desek. Montáž a demontáž lze provést ve velmi krátkém čase. Použité základové desky odpovídají standardnímu provedení.

Materiál


Základní těleso

- Šedá litina GG


Základová deska

- Ocel, tvrzená, broušená

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

System	 [kg]	Obj. č.
V70	123	1104.700

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.