

Upínací lišty

1113.800




Popis produktu

Materiál

- Ocel, tvrzená, broušená


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Systém	Rozměry									Počet n	Pro šrouby [mm]	y [mm]	[g]	Obj. č.
	l ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₂	l ₃					
V70	300	40	14,3	24	50	10	20	27,5	35	7	M12	12	3320	1113.800

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.