


Prizmy 1148.500




Popis produktu

Materiál

- Ocel, tvrzená, broušená

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Systém	Rozměry														Pro šrouby	y		Obj. č.
	l_1	b_1	b_2	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	l_2	d	d_2	d min.	d max.	[mm]				
V70	70	54	14	60	83,3	24	19	5	18	40	M12	12	67	M12	12	1251	1148.500	

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.