

Podložky pro vrtání • nastavitelné

1163.000




Popis produktu

Materiál

- Ocel, tvrzená, broušená

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

| Systém | Rozměry | | | | | | | | | | | | Obj. č. | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------|
| | b ₁ | b ₂ | d ₁ | d ₂ | d ₃ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | l ₄ | h ₁ | h ₂ | h ₃ | | [g] |
| V70/L12 | 28 | 13 | 9,9 | 24 | 32 | 88 | 74 | 25 | 24 | 36 – 45 | 22 | 16 | 381 | 1163.000 |

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.