

## Základové desky

1500.300



### Popis produktu

#### Materiál


- Šedá litina GG, broušená

#### Další informace

#### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.


### Výkres s rozměry




### Informace pro objednání

Systém	Rozměry								y	Pro šrouby	Počet upevňovacích otvorů n	Počet otvorů	[kg]	Obj. č.
	$b_1 \times l_1$	$h$ $\pm 0,02$	$d_1$	$d_2$	a	$b_3$	c	$l_3$						
L12	400 x 500	40	12	M12	150	150	50	200	12	M12	4	8 x 10	56	1500.300

Příklad použití







## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.